

SILSOS

COMUNICAZIONE DI EMERGENZE



SILSOS

**Attivazione emergenze
tramite sensore di
accelerazione o pulsante.
Allarme uomo morto,
allarme movimento,
chiamata d'allarme a 5
numeri telefonici interni o
esterni in sequenza fino
alla risposta.**

**Viva-voce automatico con
l'interlocutore**

ALLARME PERSONALE

Le emergenze vengono attivate dalla pressione del tasto o tramite sensore di accelerazione che posso configurare a piacimento con la funzione "uomo morto" o spostamento di un oggetto. **Viva-voce automatico con l'interlocutore.**

Con la tecnologia DECT Gap è possibile assegnare l'apparato a qualsiasi telefono senza fili Dect o a qualsiasi stazione base Dect integrata nei centralini Pabx. Il grado di protezione IP65 assicura anche il funzionamento anche in situazioni estreme.

- DECT GAP, EN 300 444
- IP65
- integrazione con RFID tag per EM4102 d(Key Fob in 125 kHz technology)
- Accelerometro
- Altoparlante
- Microfono
- Durata batterie:> 100 ore
- Batteria al litio, Capacità 450mAh
- Tempo di conversazione :> 6 ore
- Ricarica induttiva
- Temperatura di servizio: -10 °C +40 °C
- Scocca in plastica
misure•75mm•x•68mm•x•16mm
- Peso:circa 66 gr.
- LED di indicazione (2-colori)
- Tasto per Emergenza e Funzione
- Disponibile in nero o bianco (anti-batterico)

Tempo di ricarica: circa 12 ore

Confezione:
Manuale utente.
Programmatore e ricarica del **SILsos**
Alimentatore
Clip di cintura,nastro di velcro per braccio, nastro di velcro per collare.



Rivenditore



Il programmatore serve per programmare e ricaricare il **SILsos**.

Servizi personalizzati possono essere programmati (chiamata infermiera, servizio uomo morto, chiamata di emergenza in viva-voce).

Il programmatore viene connesso tramite USB ad un computer, col quale vengono programmati tutti i servizi richiesti.

SILTEL

Via Carlo Pezzini,116 26015 Soresina CR
Tel. 0374 690000 Fax 0374 690121
www.siltel.com info@siltel.com